

Garant

Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB, SK 40 A = 160, za veličinu ER čahura: 20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300665 20
GTIN	4045197764300
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Fino izbalansirana stezna matica **za HSC**. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

· **Standardno s Balluffchip rupom.**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini-matica GARANT art. 309650

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309740.

Stezni vijak (AB) br. 308600 – 308806. AB stezni ključ br. 308820; 308830.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 13 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 160 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Odgovarajući stezni ključ br. 309740: 20

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	20 mm
Odgovarajući stezni ključ br. 309740	20
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm

Stezni raspon	1 - 13 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Korisna duljina L _N	73 mm
Stezni Ø D ₁	1-13 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308916 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309406 4
Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm	309016
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308930 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309428 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308916 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308911 10
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309406 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308911 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309406 10
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308916 7
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309446 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308930 1
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308916 6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309406 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308911 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308911 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309446 2,8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308916 10
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308916 4
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308911 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308930 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309428 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308930 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308911 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 8 mm	309446 8
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 20	309745 20
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308911 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309406 6
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 20	309740 20
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309428 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308930 11
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308930 13
Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm	309200
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309406 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308916 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308916 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308930 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308930 9
	308810 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309446 7
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308911 13
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309446 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308911 11
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309428 4,5
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308930 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308930 12
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308911 2,5
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308916 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308911 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308930 10
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309446 5
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309446 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309428 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308911 6
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309446 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308911 12
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm s brtvom	309018
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308916 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309446 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308930 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308930 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308911 9