

**Garant**

**Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB, SK 40 A = 130, za veličinu ER čahura: 25**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300652 25
GTIN	4045197764348
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Fino izbalansirana stezna matica **za HSC**. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Standardno s Balluffchip rupom.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom prema DIN 6499.

**Dio isporuke:**

Uključuje High-Speed ER mini matica br. 309650.

**Dodatni pribor:**

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309740.

Stezni vijak (AB) br. 308600 – 308806. AB stezni ključ br. 308820; 308830.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 130 mm

Vanjski Ø D: 35 mm

Odgovarajući stezni ključ br. 309740: 25

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Stezni raspon	1 - 16 mm
za ER stezna kliješta	25 mm

Odgovarajući stezni ključ br. 309740	25
Vanjski Ø D	35 mm
Korisna duljina L <sub>N</sub>	104 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Prihvat	SK 40 A = 130
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309411 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 3 mm	309447 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
	309411 4,5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm

308941 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm

308946 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

308960 9

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm

309447 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm

308941 12

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm

309411 14

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

308959 5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

309413 8

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

308610 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm

308941 13

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mm s brtvom

309022

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm

308962 11

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40

309700 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

309411 16

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm

308941 2

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

309411 10

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40

309680 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom	309244
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 7 mm	309447 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 5 mm	309447 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 4 mm	309447 4
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309411 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309411 9
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25	309745 25
	309409 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom i rashladnim kanalom

309245

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm

308941 4

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308830 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308700 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm

308946 12

Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25

309740 25

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

309409 10

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm

309411 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm

308960 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm

308960 15

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm

308960 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

308946 11

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

308946 16

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm

308941 10

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308802 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308959 4

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

309411 11

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 9 mm	309447 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 10 mm	309447 10
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 25	309700 25
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 6 mm	309447 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16



ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12