



## Držac za rovašenje univerzalni, veličina drške: 25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290004 25
GTIN	4030741317514
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

#### Gornji rub drške = visina vrha

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

**Click-Pin:** Za brzu i sigurnu zamjenu ozubljenog kotačića.

**Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.**

### Tehnički opis

Širina drške	20 mm
za $\varnothing$ nazubljenog kotačića $d_1$	25 mm
za $\varnothing$ nazubljenog kotačića $d_1$	20 mm
Radno područje	8 - 200 mm
za širinu nazubljenog kotačića $b$	8 mm
Visina drške	20 mm
za $\varnothing$ provrta nazubljenog kotačića $d_2$	6 mm
Klin	299910 4
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 1×GV30°

za profil nazubljenog kotačića	RBL 1×BR
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×AA
za profil nazubljenog kotačića	RGV30° 1×GE30°
za profil nazubljenog kotačića	RBR 1×BL
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje

---

## Pribor

HM svornjakHM tip 4	299910 4
---------------------	----------