



Držac za rovašenje univerzalni, veličina drške: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290020 20
GTIN	4030741458408
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

- Minimalni pritisak smanjuje opterećenje za alat i stroj.
- Sinkrono vreteno za jednostavno podešavanje nosača i visine vrha.
- Moguće proširenje radnog područja okretanjem glave alata za rovašenje.
- Proširive čeljusti (garnitura čeljusti na upit) za rovašenje rubova.

Napomena:

Kod korištenja kotačića za rovašenje \varnothing 25 mm radno područje proširuje se na 0 mm – 65 mm.

Tehnički opis

Radno područje	3,5 - 65 mm
za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2	6 mm
Klin	299910 8
Visina drške	20 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	8 mm
za \varnothing nazubljenog kotačića d_1	20 mm

za Ø nazubljenog kotačića d_1	25 mm
Širina drške	20 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RBL 2×BR
za profil nazubljenog kotačića	RAA 2×AA
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR45°
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° BL/BR30°
za profil nazubljenog kotačića	RBR 2×BL
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje