



## Držac za rovašenje univerzalni, veličina drške: 25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290020 25
GTIN	4030741471650
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.  
HM zatik za veću otpornost na trošenje.

#### Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

- Minimalni pritisak smanjuje opterećenje za alat i stroj.
- Sinkrono vreteno za jednostavno podešavanje nosača i visine vrha.
- Moguće proširenje radnog područja okretanjem glave alata za rovašenje.
- Proširive čeljusti (garnitura čeljusti na upit) za rovašenje rubova.

#### Napomena:

Kod korištenja kotačića za rovašenje  $\varnothing$  25 mm radno područje proširuje se na 0 mm – 65 mm.

### Tehnički opis

Klin	299910 8
za širinu nazubljenog kotačića b	8 mm
Širina drške	25 mm
Radno područje	3,5 - 65 mm
za $\varnothing$ nazubljenog kotačića $d_1$	20 mm
za $\varnothing$ nazubljenog kotačića $d_1$	25 mm

Visina drške	25 mm
za Ø provrta nazubljenog kotačića $d_2$	6 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RBL 2×BR
za profil nazubljenog kotačića	RAA 2×AA
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR45°
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° BL/BR30°
za profil nazubljenog kotačića	RBR 2×BL
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje