



ECO držač za rovašenje univerzalni, Veličina drške: 16 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290035 16
GTIN	4030741007880
Razred artikla	29I

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Napomena:

Potrebno je namjestiti visinu vrha.

za profil nazubljenog kotačića: RAA 1×AA

za \varnothing nazubljenog kotačića d_1 : 20 mm

za širinu nazubljenog kotačića b : 8 mm

za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2 : 6 mm

Radno područje: 15 - 200 mm

Klin: 299911 1

Tehnički opis

Klin	299911 1
za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2	6 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	8 mm
Radno područje	15 - 200 mm
za \varnothing nazubljenog kotačića d_1	20 mm
Visina drške	16 mm
Širina drške	16 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 1×GV30°

za profil nazubljenog kotačića	RGV30° 1×GE30°
za profil nazubljenog kotačića	RBR 1×BL
za profil nazubljenog kotačića	RBL 1×BR
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×AA
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje

Pribor

HSS klin	290300
HSS svornjak HSS Tip 1	299911 1
ECO set držača za rovašenje Tip SET	290050 SET