



Držac za rovašenje univerzalni, veličina drške: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290200 12
GTIN	4030741663710
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

Brzo podešavanja alata putem postavnog navoja.

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.

Tehnički opis

za \varnothing nazubljenog kotačića d_1	15 mm
Širina drške	12 mm
za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2	8 mm
Visina drške	12 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak	299920 5
Radno područje	3 - 50 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	4 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×BR30°
za profil nazubljenog kotačića	RBL30° 1×AA
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×BL30°

za profil nazubljenog kotačića	RBR30° 1×AA
za profil nazubljenog kotačića	RBR45° 1×BL15°
za profil nazubljenog kotačića	RBL45° 1×BR15°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje

Pribor

Set zamjenskih dijelova (3-dijelni), HM čahura, pločica, vijak tip 5	299920 5
--	----------