

**Držac za rovašenje univerzalni, veličina drške: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290210 12
GTIN	4030741397554
Razred artikla	29H

**Opis****Izvedba:****Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.**

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

Brzo podešavanje alata putem postavnog navoja.

**Prednost:**

- **Malo vibracija.**
- **Skala za podešavanje i sinkrona osovina za podešavanje služi za podešavanje  $\emptyset$  obratka.**
- **Skraćeno vrijeme montaže te time manji troškovi po komadu.**
- **Korekcija slobodnog kuta ozubljenih kotačića.**
- **Povećana otpornost zbog specijalno kaljene površine.**
- **Za velike brzine rezanja i posmaka.**

**Tehnički opis**

Visina drške	12 mm
Radno područje	3 - 50 mm
Širina drške	12 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak	299920 5
za $\emptyset$ provrta nazubljenog kotačića $d_2$	8 mm
za $\emptyset$ nazubljenog kotačića $d_1$	15 mm
za širinu nazubljenog kotačića $b$	4 mm

Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 2×AA
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR15°
Vrsta proizvoda	Alat za nazublivanje

---

## Pribor

Set zamjenskih dijelova (3-djelni), HM čahura, pločica, vijak tip 5	299920 5
---	----------