



Držač za rovašenje univerzalni, veličina drške: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290210 16
GTIN	4030741409523
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

Brzo podešavanje alata putem postavnog navoja.

Prednost:

- **Malo vibracija.**
- **Skala za podešavanje i sinkrona osovina za podešavanje služi za podešavanje \emptyset obratka.**
- **Skraćeno vrijeme montaže te time manji troškovi po komadu.**
- **Korekcija slobodnog kuta ozubljenih kotačića.**
- **Povećana otpornost zbog specijalno kaljene površine.**
- **Za velike brzine rezanja i posmaka.**

Tehnički opis

Visina drške	16 mm
Radno područje	3 - 50 mm
Širina drške	16 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak	299920 5
za \emptyset provrta nazubljenog kotačića d_2	8 mm
za \emptyset nazubljenog kotačića d_1	15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	4 mm

Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 2×AA
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR15°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje

Pribor

Set zamjenskih dijelova (3-dijelni), HM čahura, pločica, vijak tip 5	299920 5
--	----------