



Garnitura držača za rovašenje, veličina drške: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290219 20
GTIN	4030741656903
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

Brzo podešavanja alata putem postavnog navoja.

Sadržaj:

Po 1 kom. držača za rovašenje br. 290200 i br. 290210: Vel. 20

Po 1 kom. nazubljeni kotačić br. 290176 i br. 290181: vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

po 2 kom. nazubljenih kotačića br. 290261: vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Tehnički opis

Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RBL45° 1×BR15°
za profil nazubljenog kotačića	RBL30° 1×AA
za profil nazubljenog kotačića	RBR45° 1×BL15°
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×BL30°
za profil nazubljenog kotačića	RBR30° 1×AA

za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×BR30°
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 2×AA
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR45°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje

Pribor

Držac za rovašenje univerzalni veličina drške 16X mm	290210 16X
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Držac za rovašenje univerzalni veličina drške 20 mm	290200 20
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Držac za rovašenje univerzalni veličina drške 20 mm	290210 20
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8