



ECO držač za rovašenje univerzalni, veličina drške: 20 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290241 20
GTIN	4030741303135
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Vijci za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.

Modularna konstrukcija: Univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba. Namještanje \emptyset izrade pomoću skale.

za \emptyset nazubljenog kotačića d_1 : 25 mm

za širinu nazubljenog kotačića b : 6 mm

za \emptyset provrta nazubljenog kotačića d_2 : 8 mm

Radno područje: 10 - 250 mm

HM kutija, pokrovna pločica, vijak: 299920 1

Tehnički opis

Visina drške	20 mm
Radno područje	10 - 250 mm
Širina drške	20 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak	299920 1
za \emptyset provrta nazubljenog kotačića d_2	8 mm
za \emptyset nazubljenog kotačića d_1	25 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	6 mm

Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 2×AA
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR15°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljanje

Pribor

Set zamjenskih dijelova (3-dijelni), HM čahura, pločica, vijak	290320
Set zamjenskih dijelova (3-dijelni), HM čahura, pločica, vijak tip 1	299920 1