


Garant**Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna, HU7315, korak: 0,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270705 0,8
GTIN	4045197764485
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:****Pločica punog profila 60°** za vanjski navoj prema DIN / ISO R 262 (DIN 13) polje tolerancije 6g.**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
Nagib navoja	0,8 mm
Primjena	desni
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HU7315
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	M

Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	100 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
CuZn	primjereno	110 m/min	N
kontinuirano	primjereno		
nepravilno	primjereno		
isprekidano	primjereno		
mokro maksimalno	primjereno		