


Garant**Pločica s punim profilom 60° unutarinja, desna, HU7315, korak: 1,25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270763 1,25
GTIN	4045197765123
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Pločica s punim profilom 60° za unutarnji navoj prema DIN / ISO R 262 (DIN 13)
polje tolerancije 6H.

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Nagib navoja	1,25 mm
Primjena	desni
unutarinja/vanjska primjena	unutarnji
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HU7315
Razred tolerancije	DIN 13 6H
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH

Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	100 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
CuZn	primjereno	110 m/min	N
kontinuirano	primjereno		
nepravilno	primjereno		
isprekidano	primjereno		
mokro maksimalno	primjereno		