

Garant**Pločica s punim profilom 55° vanjska, desna, HU7315, broj navoja / cola: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270804 11
GTIN	4045197765222
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Broj brzina/coli	11
Rezni materijal	HM
Primjena	desni
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HU7315
Vrsta navoja	BSP
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	BSP-LH
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	BSW-LH

Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	100 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
CuZn	primjereno	110 m/min	N
kontinuirano	primjereno		
nepravilno	primjereno		
isprekidano	primjereno		
mokro maksimalno	primjereno		