



Horizontalna brza stega plus, s vodoravnim kućištem, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376615 2
GTIN	4020772017736
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.

Pojačana izvedba s povećanim silama stezanja.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Ergonomska ručka od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Udaljenost između rupa e	26 mm
ukupna duljina	224 mm
Sila stezanja P2	3000 N
Ukupna visina	51 mm
Sila stezanja P1	1600 N

Ø rupe d	5,6 mm
Udaljenost između rupa f	19,5-29,5 mm
Pritisni vijak	M6×50 mm
Tip	68300J
Visina stezanja H	28 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega