



Horizontalna brza stega plus, s vodoravnim kućištem, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376615 3
GTIN	4020772008130
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.

Pojačana izvedba s povećanim silama stezanja.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Ergonomska ručka od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Ø rupe d	6,5 mm
Sila stezanja P1	2500 N
Udaljenost između rupa f	22-31,8 mm
Pritisni vijak	M8×58 mm
Ukupna visina	58 mm

ukupna duljina	242 mm
Udaljenost između rupa e	25,7 mm
Sila stezanja P2	4000 N
Tip	68300J
Visina stezanja H	33,5 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega