



## Horizontalna brza stega plus, s vodoravnim kućištem, tip: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376615 4
GTIN	4020772008147
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.

Pojačana izvedba s povećanim silama stezanja.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Ergonomska ručka od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

### Tehnički opis

Ukupna visina	77 mm
Udaljenost između rupa e	41 mm
Sila stezanja P1	3500 N
ukupna duljina	329 mm
Udaljenost između rupa f	29-43 mm

Sila stezanja P2	8000 N
Ø rupe d	8,5 mm
Pritisni vijak	M10×76 mm
Tip	68300J
Visina stezanja H	41 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega