



Horizontalna brza stega za ručku koja se može skinuti, za vodoravno podnožje, Tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376617 2
GTIN	4020772093945
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Može se koristiti isključivo u kombinaciji s br. 376627.

S vodoravnim nogom za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Prednost:

Nepravilne konture izbjegavaju se jednostavnim uklanjanjem ručke.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Udaljenost između rupa e: 26 mm

Udaljenost između rupa f: 24,5 mm

Ø rupe d: 5,6 mm

Stezna visina L₂: 24 mm

Sila stezanja P1: 1000 N

Sila stezanja P2: 1200 N

Tehnički opis

Sila stezanja P1	1000 N
------------------	--------

Sila stezanja P2	1200 N
Udaljenost između rupa e	26 mm
Ukupna visina	45 mm
ukupna duljina	113 mm
Stezna visina L ₂	24 mm
Ø rupe d	5,6 mm
Udaljenost između rupa f	24,5 mm
Pritisni vijak	M6×35 mm
Tip	6837M
Vrsta proizvoda	Brzi pritezač