

uvex**Niske cipele, crne/narančaste uvex 2, S3, EU veličina cipela: 40**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092135 40
GTIN	4031101609522
Razred artikla	04V

Opis

Izvedba:

Lagane i fleksibilne zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom. Širina 11.

- **Materijal podstave Distance Mesh.**
- **Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova[®], 100% bez metala.**
- **Dvoslojni PU potplat s TPU umetcima i najboljim svojstvima ublažavanja udaraca.**
- **PU gornja kapica za zaštitu materijala gornjeg dijela, osigurava znatno duži radni vijek.**
- **Gotovo bešavna konstrukcija sprječava pritisak cipele na nogu.**
- **ESD oprema.**

Zaštitne cipele s hidrofobnom glatkom kožom i elastičnim vezicama za brzo vezanje. S umetkom bez metala koji sprječava prodiranje.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Tehnički opis

Razred zaštite	S3
----------------	----

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Composite
protiv prodora vode i upijanja vode	da
EU veličina obuće	40
Završni materijal	Goveđa koža
Boja	crno/narančasto
Materijal unutarnje obloge	Distance Mesh
Zaštita od probijanja	Tekstil
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Serija	uvex 2
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela