

uvex**Niske cipele, crne/narančaste uvex 2, S3, EU veličina cipela: 45**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092135 45
GTIN	4031101609577
Razred artikla	04V

Opis

Izvedba:

Lagane i fleksibilne zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom. Širina 11.

- **Materijal podstave Distance Mesh.**
- **Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100% bez metala.**
- **Dvoslojni PU potplat s TPU umetcima i najboljim svojstvima ublažavanja udaraca.**
- **PU gornja kapica za zaštitu materijala gornjeg dijela, osigurava znatno duži radni vijek.**
- **Gotovo bešavna konstrukcija sprječava pritisak cipele na nogu.**
- **ESD oprema.**

Zaštitne cipele s hidrofobnom glatkom kožom i elastičnim vezicama za brzo vezanje. S umetkom bez metala koji sprječava prodiranje.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Tehnički opis

EU veličina obuće	45
-------------------	----

Razred zaštite	S3
protiv prodora vode i upijanja vode	da
Završni materijal	Goveđa koža
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Composite
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Zaštita od probijanja	Tekstil
Boja	crno/narančasto
Materijal unutarnje obloge	Distance Mesh
Serija	uvex 2
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela