

HOLEX®
VBMT 160404 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261256 HBX130
GTIN	4045197766656
Razred artikla	22D

Opis

VBMT 160404 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

 Dubina reza a_p : 0,1 - 2,75 mm

 Posmak f : 0,1 - 0,25 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,1 - 2,75 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	HBX130
Lomač odvojenih čestica	MM

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Rezna glava
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno