

**HOLEX®**
**VCMT 110304 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261469 HBX020
GTIN	4045197766663
Razred artikla	22D

**Opis**

VCMT 110304 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

 Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm

 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/okr

 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 300 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,1 - 0,25 mm/okr
Vrsta	HBX020
Lomač odvojenih čestica	PM
Dubina reza $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 300 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	P

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno