

HOLEX®
CNMG 09T304 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250244 HBX020
GTIN	4045197766687
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 09T304 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

 Dubina reza a_p : 0,5 - 6,5 mm

 Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 300 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Vrsta	HBX020
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 6,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PM
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 300 m/min
Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Serijski naziv	Rezna glava
Serijski naziv	Buševa šipka
Serijski naziv	eco-QT-/ eco držač za tokarenje
Serijski naziv	Okretni stezni držač
Serijski naziv	QuickTurn držač za tokarenje
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno