



VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202241 6
GTIN	4045197767035
Razred artikla	12X

Opis

Izvedba:

S **ekscentrično brušenom slobodnom površinom** i dodatno **fino obrađenim** žljebovima za **izvrsno odvođenje odvojenih čestica** pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.

Upotreba:

Za grubo i fino glodanje.

Tehnički opis

Broj zubi Z	3
Ø drške D _s	6 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina rezne oštrice L _s	12 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,03 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,025 mm
Ø reza D _c	6 mm
Kut spirale	45 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	W
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	170 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	105 m/min	N
PMMA akril	prikladno	160 m/min	N
PE-HD	prikladno	110 m/min	N
PA 66	prikladno	130 m/min	N
PEEK	prikladno	110 m/min	N
PF 31	prikladno	90 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	N
Cu	prikladno	120 m/min	N
CuZn	prikladno	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
Usluge	
Brušenje tip HB	129100 HB