

**Garant****VHM glodalo s unut. hlađenjem, DLC, Ø d11 DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	205336 10
GTIN	4045197767288
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:****Dimenzije slične DIN 6527.****Obli profil.****Posebno brušeno za obradu neželjeznih metala.****S unutarnjim hlađenjem.****S prevlakom DLC sp<sup>2</sup> najnovije generacije.****Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,09 mm
Tolerancija nazivnog Ø	d11
Posmak $f_z$ za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Ø drške $D_s$	10 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Ukupna duljina L	72 mm
Broj zubi Z	3
Duljina skošenja pod 45°	0,55 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina rezne oštrice $L_s$	22 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	32 mm

Oslobađanje $\varnothing D_1$	9,8 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	10 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	WR
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	da
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	320 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	260 m/min	N
Cu	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	primjereno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

### Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------