

Garant**VHM glodalo s unut. hlađenjem, DLC, Ø d11 DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	205336 12
GTIN	4045197767295
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Dimenzije slične DIN 6527.****Obli profil.****Posebno brušeno za obradu neželjeznih metala.****S unutarnjim hlađenjem.****S prevlakom DLC sp² najnovije generacije.****Tehnički opis**

Tolerancija nazivnog Ø	d11
Duljina skošenja pod 45°	0,65 mm
Ø reza D _c	12 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Ø drške D _s	12 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,09 mm
Ukupna duljina L	83 mm
Duljina rezne oštrice L _s	26 mm
Oslobađanje Ø D ₁	11,8 mm
Broj zubi Z	3

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	38 mm
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	WR
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	da
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	320 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	260 m/min	N
Cu	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	primjereno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------