

**Garant****Držak za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 10/1,5mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273750 10/1,5
GTIN	4045197766038
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

## Tehnički opis

Dubina utora $t_{\text{maks}}$	4,5 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funkcionalna širina $L_4$	10 mm
Duljina glave $L_1$	20,5 mm
Ukupna duljina $L$	120 mm
Širina utora $w$	1,5 mm
Širina drške $b$	10 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držak

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Pritezni vijak tip 4	279815 4
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500