

**Garant****Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 8/1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273751 8/1,5
GTIN	4045197766045
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	125 mm
Funkcionalna širina $L_4$	8 mm
Širina utora w	1,5 mm
Duljina glave $L_1$	20,5 mm
Dubina utora $t_{maks}$	4,5 mm
Vijak	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Širina drške b	8 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Pritezni vijak tip 12	279815 12
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500