


**Garant****Pločica za sigurnosne prstene desna, HB9635, Širina utora m (H13): 1,1mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273902 1,1
GTIN	4045197768230
Razred artikla	21J

**Tehnički opis**

Širina oštrice w	1,1 mm
Širina utora m (H13)	1,1 mm
$t_{max}$	2 mm
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena	1 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Kutni radijus R	0,05 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	desna
Vrsta	HB9635
Utori prema normi	DIN 472
Utori prema normi	DIN 471

Broj zamjena/oštrica	3
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 170 mm/min
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	90 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	170 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	110 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	140 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	K
kontinuirano	primjereno		
mokro maksimalno	primjereno		
suho	primjereno		