

**Garant****Pločica za sigurnosne prstene lijeva, HU9315, Širina utora m (H13): 0,5mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 273906 0,5    |
| GTIN           | 4045197768339 |
| Razred artikla | 21J           |

**Tehnički opis**

|   |                  |
|---|------------------|
| Širina utora m (H13)                                | 0,5 mm           |
| $t_{\max}$  | 1,2 mm           |
| za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena | 0,4 mm           |
| Širina oštrice w                                    | 0,525 mm         |
| Fina/gruba obrada                                   | Polugruba obrada |
| Rezni materijal                                     | HM               |
| Kutni radijus R                                     | 0,05 mm          |
| Dodjeljivanje okretne ploče                         | lijevo           |
| Vrsta   | HU9315           |
| Utori prema normi                                   | DIN 471          |
| Utori prema normi                                   | DIN 472          |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Broj zamjena/oštrica              | 3   |
| Glavna primjena                   | N   |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano                              |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 70 - 280 mm/min                           |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | $V_c$     | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | primjereno                         | 280 m/min | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | primjereno                         | 280 m/min | N       |
| Aluminij > 10% Si              | primjereno                         | 170 m/min | N       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min  | S       |
| CuZn                           | prikladno samo u posebnim uvjetima | 200 m/min | N       |
| Grafit                         | prikladno samo u posebnim uvjetima | 70 m/min  | N       |
| kontinuirano                   | primjereno                         |           |         |
| mokro maksimalno               | primjereno                         |           |         |
| suho                           | primjereno                         |           |         |