

Garant**Pločica za sigurnosne prstene lijeva, HU9315, Širina utora m (H13): 1,0mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273906 1,0 |
| GTIN | 4045197768353 |
| Razred artikla | 21J |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|------------------|
| t_{\max} | 2 mm |
| Širina utora m (H13) | 1 mm |
| Širina oštrice w | 1 mm |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| Kutni radijus R | 0,05 mm |
| Dodjeljivanje okretne ploče | lijevo |
| Vrsta | HU9315 |
| Utori prema normi | DIN 471 |
| Utori prema normi | DIN 472 |
| Broj zamjena/oštrica | 3 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Glavna primjena | N |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 70 - 280 mm/min |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | primjereno | 280 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | primjereno | 280 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | primjereno | 170 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min | S |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 200 m/min | N |
| Grafit | prikladno samo u posebnim uvjetima | 70 m/min | N |
| kontinuirano | primjereno | | |
| mokro maksimalno | primjereno | | |
| suho | primjereno | | |