

**Garant****Pločica za sigurnosne prstene lijeva, HU9315, Širina utora m (H13): 2,65mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273906 2,65
GTIN	4045197768445
Razred artikla	21J

**Tehnički opis**

Širina oštrice w	2,65 mm
Širina utora m (H13)	2,65 mm
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena	2,5 mm
$t_{max}$	2,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Kutni radijus R	0,2 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo
Vrsta	HU9315
Utori prema normi	DIN 471
Utori prema normi	DIN 472

Broj zamjena/oštrica	3
Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 280 mm/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	280 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Grafit	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	N
kontinuirano	primjereno		
mokro maksimalno	primjereno		
suho	primjereno		