

Garant**VHM NC zabašivač 142° ekstra dugački spiralni, TiAlN, Ø DC h6: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121120 8
GTIN	4045197768742
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Precizno **središnje izbrušen vrh**. Lako zabašivanje i **velika preciznost oblikovanja** centrirajuće rupe. Stabilno svrdlo zbog kratkih žljebova za odvojene čestice.

≥ Ø 6 mm sa steznom površinom HB.

Ekstra duga izvedba.

Upotreba:

S kutom oštrice **142°** za zahvat glavnih oštrica idućeg spiralnog svrdla.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni Ø rupe (a ne za općeniti vanjski Ø rupe).

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L _c	23 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ²	0,03 mm/okr
Ukupna duljina L	140 mm
Tolerancija drške	h6
Nazivni Ø D _c	8 mm
Ø drške D _s	8 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog Ø	h6

Kut vrha	142 stupanj
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	260 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	240 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	primjereno	90 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	primjereno	80 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno	65 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	primjereno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primjereno	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primjereno	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primjereno	40 m/min	S
GG(G)	primjereno	90 m/min	K
CuZn	primjereno	200 m/min	N
Uni	primjereno		
Ulje	primjereno		
mokro maksimalno	primjereno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		