

Garant
**Termoskupljajući adapter s navojnom drškom uski, navoj M × stezni Ø D1:
M10X8**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Razred artikla	31Z

Opis
Izvedba:

Čelik za rad na povišenim temperaturama, integrirano podešavanje duljine, izrazito uska konstrukcija, za HSS i HM.

Upotreba:

Fleksibilna primjena za najveće zahtjeve preciznosti i kvalitete centriranja npr. u kombinaciji s produžecima.

Tehnički opis

Ø D ₂	15 mm
Duljina D (L)	37 mm
Navoj M	M10
Vanjski Ø D	21 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Produžetak Ø D ₃	18,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
maksimalni stezni moment	40 Nm
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Vrsta proizvoda

Adapter