

Garant
**Termoskupljajući adapter s navojnom drškom uski, navoj M × stezni Ø D1:
M12X12**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301397 M12X12
GTIN	4045197767370
Razred artikla	31Z

Opis
Izvedba:

Čelik za rad na povišenim temperaturama, integrirano podešavanje duljine, izrazito uska konstrukcija, za HSS i HM.

Upotreba:

Fleksibilna primjena za najveće zahtjeve preciznosti i kvalitete centriranja npr. u kombinaciji s produžecima.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	24 mm
Navoj M	M12
Ø D ₂	18 mm
Duljina D (L)	38 mm
Produžetak Ø D ₃	23 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
maksimalni stezni moment	60 Nm
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Vrsta proizvoda

Adapter