

Garant**Termoskupljajući adapter s navojnom drškom uski, navoj M × stezni Ø D1:
M16X8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301397 M16X8
GTIN	4045197767387
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Čelik za rad na povišenim temperaturama, integrirano podešavanje duljine, izrazito uska konstrukcija, za HSS i HM.

Upotreba:

Fleksibilna primjena za najveće zahtjeve preciznosti i kvalitete centriranja npr. u kombinaciji s produžecima.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	21 mm
Navoj M	M16
Ø D ₂	15 mm
Duljina D (L)	42 mm
Produžetak Ø D ₃	30 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
maksimalni stezni moment	80 Nm
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Vrsta proizvoda

Adapter