

**Garant**
**Držać alata za PSC dršku, SK 40, PSC unutarnji: 5**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301275 5
GTIN	4045197768926
Razred artikla	31Z

**Opis**
**Izvedba:**

Brušeno izvana i iznutra. U unutarnji navoj koji je smješten u PSC držaču alata za cijevi rashladnog sredstva umeće se vijak s cilindričnom glavom koji je integriran u adapter. Stezni vijak je probušen te je sustav prikladan za unutarnje hlađenje.

**Upotreba:**

Za prilagodbu s SK na PSC.

**Odgovara :**

Prihvati alata s **poligonalnom drškom (PSC) ISO 26623-1**.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835.

Točnost rotacije:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Duljina izboja A-dimenzija: 40 mm

Vanjski  $\varnothing$  D: 50 mm

Duljina D (L): 11 mm

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	40 mm
Vanjski $\varnothing$ D	50 mm
Duljina D (L)	11 mm
Prihvat	SK 40

Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

## Pribor

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308812 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308810 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za strmi konus 40 SK	308820 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za strmi konus 40 SK	308830 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Mazak, zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40