



Nazubljeni kotačić PM, BR 30°, Ø nazubljenog kotačića d₁ × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi: 15X4/0,5mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 290181 15X4/0,5 |
| GTIN | 4030741248542 |
| Razred artikla | 29I |

Opis

Izvedba:

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina i profila na upit.

Tehnički opis

| | |
|---|--------|
| Ø nazubljenog kotačića d ₁ | 15 mm |
| Korak zubi | 0,5 |
| Ø provrta nazubljenog kotačića d ₂ | 4 mm |
| Širina nazubljenog kotačića b | 4 mm |
| Nazubljena izvedba | BR 30° |
| za normu | DIN 82 |
| Rezni materijal | PM |

Vrsta proizvoda

Alat za nazubljanje

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 70 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 35 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 60 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 45 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 25 m/min | M |
| CuZn | prikladno | 65 m/min | N |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |