



## Nazubljeni kotačić PM, AA, Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi: 25X6/0,6mm



### Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 290261 25X6/0,6 |
| GTIN           | 4030741020179   |
| Razred artikla | 29I             |

### Opis

#### Izvedba:

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

#### Napomena:

- Veličina 21,5×5×8 prikladna za alate Quick.
- Ostale veličine isporučive na upit.

### Tehnički opis

|   |         |
|---|---------|
| Ø provrta nazubljenog kotačića d <sub>2</sub> | 8 mm    |
| Nazubljena izvedba                            | AA      |
| za normu                                      | DIN 82  |
| Rezni materijal                               | PM      |
| Vrsta proizvoda                               | Sjecalo |

## Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | $V_c$     | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno                          | 160 m/min | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno                          | 110 m/min | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 110 m/min | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 85 m/min  | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 65 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          | 60 m/min  | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          | 35 m/min  | M       |
| CuZn                           | prikladno                          | 120 m/min | N       |
| Ulje                           | prikladno                          |           |         |
| mokro maksimalno               | prikladno samo u posebnim uvjetima |           |         |
| mokro minimalno                | prikladno samo u posebnim uvjetima |           |         |