



Nazubljeni kotačić PM, BL 15°, Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi: 25X6/0,6mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 290266 25X6/0,6 |
| GTIN | 4030741218330 |
| Razred artikla | 29I |

Opis

Izvedba:

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

Napomena:

- Veličina 21,5×5×8 prikladna za alate Quick.
- Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

| | |
|---|---------|
| Ø provrta nazubljenog kotačića d ₂ | 8 mm |
| Nazubljena izvedba | BL 15° |
| za normu | DIN 82 |
| Rezni materijal | PM |
| Vrsta proizvoda | Sjecalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 160 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 110 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 110 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 85 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 35 m/min | M |
| CuZn | prikladno | 120 m/min | N |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |