



Nazubljeni kotačić PM, BR 15°, Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi: 15X4/1,0mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290271 15X4/1,0
GTIN	4030741162145
Razred artikla	29I

Opis

Izvedba:

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

Napomena:

- Veličina 21,5×5×8 prikladna za alate Quick.
- Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

Ø provrta nazubljenog kotačića d ₂	8 mm
Nazubljena izvedba	BR 15°
za normu	DIN 82
Rezni materijal	PM
Vrsta proizvoda	Sjecalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	160 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	110 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	85 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	35 m/min	M
CuZn	prikladno	120 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		