



## Nazubljeni kotačić PM, BR 30°, Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi: 25X6/0,6mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290281 25X6/0,6
GTIN	4030741179976
Razred artikla	29I

### Opis

#### Izvedba:

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

#### Napomena:

- Veličina 21,5×5×8 prikladna za alate Quick.
- Ostale veličine isporučive na upit.

### Tehnički opis

Ø provrta nazubljenog kotačića d <sub>2</sub>	8 mm
Nazubljena izvedba	BR 30°
za normu	DIN 82
Rezni materijal	PM
Vrsta proizvoda	Sjecalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	160 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	110 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	85 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	M
CuZn	prikladno	120 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		