



**Nazubljeni kotačić PM, GE 30°, Ø nazubljenog kotačića d<sub>1</sub> × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi: 20X8/1,0mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290196 20X8/1,0
GTIN	4030741167669
Razred artikla	29I

### Opis

**Izvedba:**

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

**Napomena:**

**Mogućnost isporuke drugih veličina i profila na upit.**

### Tehnički opis

Korak zubi	1
Ø nazubljenog kotačića d <sub>1</sub>	20 mm
Širina nazubljenog kotačića b	8 mm
Ø provrta nazubljenog kotačića d <sub>2</sub>	6 mm
Nazubljena izvedba	GE 30°
za normu	DIN 82
Rezni materijal	PM

Vrsta proizvoda

Alat za nazublivanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	35 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	M
CuZn	prikladno	65 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		