



Nazubljeni kotačić PM, GV 30°, Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi: 20X8/0,6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290199 20X8/0,6
GTIN	4030741316791
Razred artikla	29I

Opis

Izvedba:

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina i profila na upit.

Tehnički opis

Ø provrta nazubljenog kotačića d ₂	6 mm
Ø nazubljenog kotačića d ₁	20 mm
Korak zubi	0,6
Širina nazubljenog kotačića b	8 mm
Nazubljena izvedba	GV 30°
za normu	DIN 82
Rezni materijal	PM

Vrsta proizvoda

Alat za nazublivanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	35 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	45 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	M
CuZn	prikladno	65 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		