

Garant**Ekscentrična stezna čahura, Ø d H5: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236679 10
GTIN	4045197768964
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Područje podešavanja u $\varnothing \pm 0,5$ mm.

U kombinaciji sadržaćem za istokarivanje fiksnih dimenzija (br. 236677) $-0,3 / +0,5$ mm s područjem podešavanja prema nazivnom \varnothing .

Upotreba:

Alat za tokarenje na „fiksnu dimenziju“ u kombinaciji sa držaćem za istokarivanje s fiksnim dimenzijama. Prihvat u steznoj glavi putem Weldona prihvata $\varnothing 25; 32$ i 40 mm prema DIN 1835 B.

Napomena:

Precizno podešavanje promjera vrši se na uređaju za predpodešavanje i to zakretanjem držača za istokarivanje s fiksnim dimenzijama.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	62 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
L_1	57 mm
Tolerancija vanjskog \varnothing	H5
$\varnothing d$	10 mm
$\varnothing D$	25 mm

Vrsta proizvoda

Stezni tuljak