

Garant**Ekscentrična stezna čahura, Ø d H5: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236679 25
GTIN	4045197769107
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Područje podešavanja u $\varnothing \pm 0,5$ mm.

U kombinaciji sadržaćem za istokarivanje fiksnih dimenzija (br. 236677) -0,3 / +0,5 mm s područjem podešavanja prema nazivnom \varnothing .

Upotreba:

Alat za tokarenje na „fiksnu dimenziju“ u kombinaciji sa držaćem za istokarivanje s fiksnim dimenzijama. Prihvat u steznoj glavi putem Weldona prihвата \varnothing 25; 32 i 40 mm prema DIN 1835 B.

Napomena:

Precizno podešavanje promjera vrši se na uređaju za predpodešavanje i to zakretanjem držača za istokarivanje s fiksnim dimenzijama.

Tehnički opis

\varnothing D	40 mm
\varnothing D ₁	44 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	76 mm
Tolerancija vanjskog \varnothing	H5
\varnothing d	25 mm
L ₁	71 mm

Vrsta proizvoda

Stezni tuljak