

Garant**Držac za istokarivanje fiksnih dimenzija, DIN 1835 A, nazivni Ø D: 21,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236677 21,8
GTIN	4045197769244
Razred artikla	21S

Opis**Upotreba:**

Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni Ø u kombinaciji s ekscentričnom steznom čahurom br. 236679.

Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

Napomena:

Bušeni Ø ne smije biti manji od Ø d_{min}.

Tehnički opis

Ø drške D _s h6	16 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	158 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142 HB725
Duljina izboja L ₁	35 mm
Minimalni Ø d _{min}	20,8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom	21,5 - 22,3 mm
odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679	16
Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D	21,8
Kut vrha	180 stupanj
Izvedba drške	DIN 1835 A

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP