

**Garant****Držac za istokarivanje fiksnih dimenzija, DIN 1835 A, nazivni Ø D: 23,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236677 23,8
GTIN	4045197769268
Razred artikla	21S

**Opis****Upotreba:**

Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni Ø u kombinaciji s ekscentričnom steznom čahurom br. 236679.

Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

**Napomena:**

Bušeni Ø ne smije biti manji od Ø d<sub>min</sub>.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	170 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142 HB725
Ø drške D <sub>s</sub> h6	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	22 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	37 mm
Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom	23,5 - 24,3 mm
odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679	20
Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D	23,8
Kut vrha	180 stupanj
Izvedba drške	DIN 1835 A

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP