

Garant**Držač za unutarnje tokarenje, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 45/16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 272171 45/16 |
| GTIN | 4045197769350 |
| Razred artikla | 21W |

Opis

Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 2 |
| Ukupna duljina L | 200 mm |
| Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} | 29 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 16,1 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Veličina pločice | 16 mm |
| Vijak s podloškom | 279820 1 |
| Podložna pločica 1,5° | 272620 1,5 |
| \varnothing drške D_5 | 25 mm |
| Širina vrata L_4 | 24,6 mm |
| Područje primjene | radijalno un. ubodno tokarenje |
| Primjena | desno |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |

Pribor

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stezni vijak tip 2 | 279810 2 |
| Vijak za podložnu pločicu tip 1 | 279824 1 |
| Podložna pločica za držač za unutarne tokarenje kut nagiba 1,5 stupanj | 272620 1,5 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10 | 674248 TX10 |
| Stezni vijak | 272500 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |