

Držači za unutarnje tokarenje antivibracijski, 10×D, Sustav / Ø drške: QC/20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264904 QC/20
GTIN	4251414902275
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

S priključkom vode za rashlađivanje 1/8-27 NPT.

Dio isporuke:

Adapter za smanjenje od G1/4 cola na G1/8 cola.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø drške} + V + \text{srednje odstupanje rezne glave}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Sustav: QC

Ukupna duljina L_{ukupno} : 260 mm

područje koje se ne može pritezati S: 136,5 mm

preporučena duljina stezanja: 80 mm

Montažni vijak: 269025 2

Tehnički opis

preporučena duljina stezanja	80 mm
Sustav	QC
područje koje se ne može pritezati S	136,5 mm
Ø drške	20 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	260 mm

Montažni vijak	269025 2
Unutarnja dubina tokarenja do	10×D
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Moment odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Oštrica za 6-kutni, drška E 6,3 Imbus 2 mm	674242 2